

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm**


## Données de commande

N° commande	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Classe d'article	21T

## Description technique

Longueur totale L	180 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	A16Q SCLCR/L09
Déport L <sub>3</sub>	9 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	31 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	18 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Taille plaquette	9 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

