

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/06mm**


## Données de commande

N° commande	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Classe d'article	21T

## Description technique

Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Déport L <sub>3</sub>	6 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	12 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Taille plaquette	6 mm
Code ISO porte-outils	A10K SCLCR/L06
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

