

**Garant**
**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/09mm**


## Données de commande

N° commande	269985 20/09
GTIN	4067263786924
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport $L_3$	11 mm
Hauteur de serrage $L_2$	18 mm
Longueur totale L	200 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Code ISO porte-outils	A20R SCLCR/L09
Ø queue $D_s$	20 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	22 mm
Longueur de tête $L_1$	36 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	9 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

