

Garant
Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm


Données de commande

N° commande	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Classe d'article	21T

Description technique

Ø queue D_s	8 mm
Déport L_3	5 mm
Longueur de tête L_1	20 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	10 mm
Hauteur de serrage L_2	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	6 mm
Longueur totale L	100 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Code ISO porte-outils	A08H SCLCR/L06
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

