

Yale

Patins rouleurs à trois points, modèle LX, avec timon directionnel, Charge admissible: 12t



Données de commande

N° commande	086009 12
GTIN	4025092163798
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Patins rouleurs à trois points pour le transport de charges moyennement lourdes. Avec un timon et un patin arrière. Les deux patins arrière de même fabrication sont équipés de deux barres de liaison réglables. La charge admissible totale est répartie sur les patins avant et arrière à 50% chacun.

Livraison:

Trois patins, deux barres de liaison, timon.

Description technique

Nombre de roues avant	8
Poids	80 kg
Largeur de roue	90 mm
Hauteur plateau avant	115 mm
Plage de réglage arrière de – à	500 - 1400 mm
Nombre de roues arrière	8
Hauteur plateau arrière	115 mm
Charge admissible	12 t

Ø roue	85 mm
Largeur plateau arrière	250 mm
Longueur plateau avant	400 mm
Longueur plateau arrière	300 mm
Référence fabricant	LX-12
Largeur plateau avant	220 mm
Type de produit	Patins rouleurs charges lourdes