

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

Données de commande

N° commande	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A12L SDUCR/L07
Déport L ₃	8 mm
Hauteur de serrage L ₂	11 mm
Taille plaquette	7 mm
Ø queue D _s	12 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L ₁	25 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	140 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	15 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

