

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	269986 20/11
GTIN	4067263786993
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L_1	36 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	25 mm
Déport L_3	13 mm
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A20R SDUCR/L11
Ø queue D_s	20 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

