

**Garant****Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm**

## Données de commande

N° commande	269986 25/11
GTIN	4067263787006
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport L <sub>3</sub>	16 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	23 mm
Taille plaquette	11 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Code ISO porte-outils	A25R SDUCR/L11
Longueur totale L	200 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	31 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

