

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 25/12mm**

Données de commande

N° commande	269985 25/12
GTIN	4067263786948
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	12 mm
Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Longueur totale L	200 mm
Ø queue D _s	25 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	27 mm
Plaquette adaptée	CC.. 1204..
Longueur de tête L ₁	43 mm
Code ISO porte-outils	A25R SCLCR/L12
Jeu de vis pour plaquettes	269028 9
Déport L ₃	13,5 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

