

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A10K SDUCR/L07
Déport L ₃	7 mm
Longueur totale L	125 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur de tête L ₁	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Taille plaquette	7 mm
Ø queue D _s	10 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

