

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 269986 10/07 |
| GTIN | 4067263786955 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 |
| Longueur de tête L ₁ | 20 mm |
| Taille plaquette | 7 mm |
| Déport L ₃ | 7 mm |
| Longueur totale L | 125 mm |
| Plaquette adaptée | DC.. 0702.. |
| Code ISO porte-outils | A10K SDUCR/L07 |
| Ø queue D _s | 10 mm |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 13 mm |
| Hauteur de serrage L ₂ | 9 mm |
| Type d'utilisation | droite |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D |
| Arrosage interne | oui |
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |

