

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

Données de commande

N° commande	269986 16/11
GTIN	4067263786986
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	23 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Déport L_3	14 mm
Ø queue D_s	16 mm
Longueur de tête L_1	28 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDUCR/L11
Taille plaquette	11 mm
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Longueur totale L	180 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

