

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 12/07mm**

## Données de commande

N° commande	269987 12/07
GTIN	4067263787020
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A12L SDUCR/L07
Longueur totale L	140 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	25 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	11 mm
Déport L <sub>3</sub>	8 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	15 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	12 mm
Taille plaquette	7 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

