

Garant**Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	28 mm
Longueur totale L	180 mm
Déport L ₃	10 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDUCR/L07
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D _{min}	19 mm
Taille plaquette	7 mm
Ø queue D _s	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

