

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

Données de commande

N° commande	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Code ISO porte-outils	A10K SDQCR/L07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Ø pré-perçage min. D _{min}	13 mm
Ø queue D _s	10 mm
Longueur de tête L ₁	20 mm
Déport L ₃	7 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage