

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 10/07mm**

## Données de commande

N° commande	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A10K SDQCR/L07
Déport L <sub>3</sub>	7 mm
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	9 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur de tête L <sub>1</sub>	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur totale L	125 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	10 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	13 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage