

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm**

Données de commande

N° commande	269988 16/07
GTIN	4067263787099
Classe d'article	21T

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	19 mm
Longueur de tête L_1	28 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Hauteur de serrage L_2	15 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDQCR/L07
Longueur totale L	180 mm
Ø queue D_s	16 mm
Déport L_3	10 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage