

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

## Données de commande

N° commande	269989 20/11
GTIN	4067263787174
Classe d'article	21T

## Description technique

Code ISO porte-outils	A20R SDQCR/L11
Ø queue $D_s$	20 mm
Hauteur de serrage $L_2$	18 mm
Longueur de tête $L_1$	36 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	200 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	25 mm
Déport $L_3$	13 mm
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage