

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11 mm**

Données de commande

N° commande	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A20R SDQCR/L11
Longueur totale L	200 mm
Longueur de tête L ₁	36 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	25 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø queue D _s	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Déport L ₃	13 mm
Hauteur de serrage L ₂	18 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage