

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/11 mm**

Données de commande

N° commande	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Classe d'article	21T

Description technique

Hauteur de serrage L ₂	23 mm
Longueur totale L	200 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	31 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Code ISO porte-outils	A25R SDQCR/L11
Déport L ₃	16 mm
Longueur de tête L ₁	40 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Ø queue D _s	25 mm
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage