

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

## Données de commande

N° commande	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Classe d'article	21T

## Description technique

Déport L <sub>3</sub>	14 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	23 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	28 mm
Longueur totale L	180 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Hauteur de serrage L <sub>2</sub>	15 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDQCR/L11
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage