

Garant**Barre d'alésage, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/11mm**

Données de commande

N° commande	269988 16/11
GTIN	4067263787105
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L ₃	14 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDQCR/L11
Ø queue D _s	16 mm
Longueur de tête L ₁	28 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Longueur totale L	180 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	23 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage