



## Lampe de travail sans fil à LED à couleurs vraies COLOUR MATCH, Type: MULTI-R



### Données de commande

N° commande	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Classe d'article	08C

### Description

#### Exécution:

**COLOUR MATCH.** LED spéciales présentant une valeur CRI élevée pour un **rendu parfait des couleurs** et une très longue durée de vie. Parfaite pour tous les travaux de peinture, de polissage, de nettoyage et de préparation. Conçue pour une utilisation dans les ateliers de peinture. **Lentille en verre interchangeable** et résistante à tous les types de solvants, y compris en cas de nettoyage quotidien. **MULTIMATCH R.** Puissante lampe de travail sans fil portable avec fonction CCT SCAN progressive. Affichage au dos de la capacité de charge et de l'autonomie restante. Pied intégré, conçu pour un montage direct sur le trépied Scangrip 081252 1,35-3.

Avec fonction CCT SCAN progressive. Lorsque cette fonction est activée, la lampe scanne automatiquement la surface de l'objet avec la totalité du spectre de couleurs. Verrouillage possible à tout moment. Idéal pour détecter les défauts de peinture.

#### Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec câble de charge.

## Description technique

Valeur CRI	95
Flux lumineux	120 - 1200 lm
Type de batterie	Lithium-ion
Longueur totale	165 mm
Nombre de batteries incluses	1
Indice de protection IP	IP 67
Zone ATEX	aucune
Durée d'éclairage	1 - 10 h
Poids	820 g
Largeur totale	155 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Type de produit	Lampes de travail