

Garant**Outil de perçage et de tournage «4 en 1» 1,5xD, Gauche, Ø DC: 14mm****Données de commande**

N° commande	268405 14
GTIN	4067263802235
Classe d'article	21X

Description**Exécution:**

Queue cylindrique.

Utilisation:

1. Dressage de surfaces frontales.
2. Perçage (alésage et perçage dans la masse) – fond de perçage plan.
3. Tournage longitudinal intérieur.
4. Tournage longitudinal extérieur.

Remarque(s):

- Choisir les rayons d'angle et la taille de porte-outils aussi grands que possible.
- Tolérance d'alésage + 0,15 mm (en cas de perçage avec outil entraîné).
- Lors du perçage au-delà du Ø nominal, des résidus de matière subsistent.
- Lors du perçage, toujours utiliser l'arrosage interne (min. 5 bars).

Description technique

Ø nom. D	14 mm
Longueur totale L	110 mm
Ø queue D _s	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Plaquette adaptée	ZCMX 07..
Long. utile L ₁	21 mm
Série	"4 en 1"
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	oui
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 40	269028 40
------------------------------------	-----------