

**Garant****Tables de mesure universelles de haute précision avec bras articulé 3D  
GARANT, Table longueur × largeur: 400X250mm****Données de commande**

N° commande	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Classe d'article	41C

**Description****Exécution:**

Surfaces de mesure rodées au diamant, avec certificat d'essai. Bras articulé 3D robuste avec blocage central mécanique. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Positionnement rapide et aisé. Support de comparateur universel.

Avec réglage fin, pour tiges de serrage Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 pouce et instruments de mesure avec guidage prismatique.

Grand bouton rotatif en caoutchouc (env. 55 mm) sur le bras articulé pour un serrage et un desserrage manuel aisé du blocage central.

**Description technique**

Raccord fileté	M8
Poids	17,5 kg
Long. bras articulé L <sub>1</sub>	133 mm
Rayon d'action du bras articulé 3D	290 mm
Long. bras articulé L <sub>2</sub>	113 mm
Norme	DIN 876/1
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant

Etalonnage	D1
Type de produit	Tables de mesure

**Services**

Etalonnage Tables de mesure Dimension max. de la table 400X400 mm	024580 400X400
---	----------------