

Garant

Porte-outils GARANT Master eco court, droite, Carré/ plaquette: 25/12mm



Données de commande

N° commande	250002 25/12
GTIN	4067263121145
Classe d'article	21U

Description

Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Taille plaquette	12 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 8
Longueur totale L	100 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2525H12
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Série	Master eco
Sous-plaquette	259031 49
Taille de queue	25 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm

Bride, vis, joint torique	259036 22
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 49	259031 49
Vis pour sous-plaquette Type 8	259027 8
Bride complète Type 22	259036 22