

**Garant****Porte-outils GARANT Master eco, Gauche, Carré/ plaquette: 20/12mm****Données de commande**

N° commande	250039 20/12
GTIN	4067263121190
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Série	Master eco
Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2020K12
Longueur totale L	125 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Vis pour sous-plaquette	259027 8
Taille plaquette	12 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	29,5 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Sous-plaquette	259031 49
Taille de queue	20 mm
Bride, vis, joint torique	259036 22

Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

---

## Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 8	259027 8
Sous-plaquette Type 49	259031 49
Bride complète Type 22	259036 22