

Garant
Porte-outils GARANT Master eco, droite, Carré/ plaquette: 20/11 mm

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 250628 20/11 |
| GTIN | 4067263122111 |
| Classe d'article | 21U |

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Série | Master eco |
| Sous-plaquette | 269007 1 |
| Taille plaquette | 11 mm |
| Vis pour sous-plaquette | 259027 3 |
| Longueur de tête L ₁ | 35 mm |
| Plaquette adaptée | DN.. 1104.. |
| Longueur totale L | 125 mm |
| Code ISO porte-outils | DDJNR/L 2020K11 |
| Taille de queue | 20 mm |
| Largeur fonctionnelle L ₄ | 25 mm |
| Bride, vis, ressort | 259036 23 |

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | droite |
| Arrosage interne | oui |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|----------|
| Vis pour sous-plaquette Type 3 | 259027 3 |
| Sous-plaquette Type 1 | 269007 1 |