

Garant**Porte-outils GARANT Master eco, Gauche, Carré/ plaquette: 20/11mm****Données de commande**

N° commande	250629 20/11
GTIN	4067263122142
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Plaquette adaptée	DN.. 1104..
Longueur totale L	125 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Sous-plaquette	269007 1
Série	Master eco
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2020K11
Taille plaquette	11 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 3
Bride, vis, ressort	259036 23
Longueur de tête L ₁	35 mm
Taille de queue	20 mm

Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 3	259027 3
Sous-plaquette Type 1	269007 1