

Garant**Porte-outils GARANT Master eco, droite, Carré/ plaquette: 25/15mm****Données de commande**

N° commande	250628 25/15
GTIN	4067263122135
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2525M15
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Série	Master eco
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Taille plaquette	15 mm
Sous-plaquette	259031 50
Longueur de tête L ₁	40 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 8
Longueur totale L	150 mm
Bride, vis, ressort	259036 24
Taille de queue	25 mm

Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 50	259031 50
Vis pour sous-plaquette Type 8	259027 8