

**Garant****Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré/ plaquette: 20/15mm****Données de commande**

N° commande	250631 20/15
GTIN	4067263122319
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Bride, vis, ressort	259036 24
Vis pour sous-plaquette	259027 8
Longueur totale L	100 mm
Sous-plaquette	259031 50
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Série	Master eco
Longueur de tête L <sub>1</sub>	40 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2020H15
Taille de queue	20 mm
Taille plaquette	15 mm

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis