

Garant**Porte-outils GARANT Master eco, Gauche, Carré/ plaquette: 20/15mm****Données de commande**

N° commande	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Longueur de tête L ₁	40 mm
Sous-plaquette	259031 50
Longueur totale L	125 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2020K15
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 8
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Taille plaquette	15 mm
Taille de queue	20 mm
Bride, vis, ressort	259036 24
Série	Master eco

Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Vis pour sous-plaquette Type 8	259027 8
Sous-plaquette Type 50	259031 50