

**Garant****Porte-outils GARANT Master eco court, droite, Carré/ plaquette: 20/09mm****Données de commande**

N° commande	260026 20/09
GTIN	4067263122388
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Taille plaquette	9 mm
Code ISO porte-outils	SCLCR/L 2020X09
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Taille de queue	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 28
Longueur totale L	90 mm
Série	Master eco
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Norme	Norme usine

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis