

Garant
Porte-outils GARANT Master eco, droite, Carré/ plaquette: 25/08mm

Données de commande

N° commande	251914 25/08
GTIN	4067263122340
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Taille de queue	25 mm
Longueur totale L	150 mm
Série	Master eco
Vis pour sous-plaquette	259027 9
Longueur de tête L ₁	35 mm
Taille plaquette	8 mm
Sous-plaquette	259033 6
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Code ISO porte-outils	DWLNRL 2525M08
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Bride, vis, ressort	259036 25

Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis