

**Garant**
**Porte-outils GARANT Master eco court, droite, Carré/ plaquette: 20/11mm**

**Données de commande**

N° commande	260290 20/11
GTIN	4067263122425
Classe d'article	21U

**Description**
**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	25 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 7
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm
Taille de queue	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Sous-plaquette	269007 1
Série	Master eco
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur totale L	90 mm
Code ISO porte-outils	SDJCR/L 2020X11

Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis