


Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré/ plaquette: 25/11mm****Données de commande**

N° commande	260291 25/11
GTIN	4067263122463
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 311936 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Taille de queue	25 mm
Sous-plaquette	269007 1
Code ISO porte-outils	SDJCR/ L 2525H11
Longueur totale L	100 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 7
Série	Master eco
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Longueur de tête L ₁	30 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3

Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis