

Garant
Porte-outils GARANT Master Eco court, droite, Carré/ plaquette: 16/11mm

Données de commande

N° commande	261136 16/11
GTIN	4067263122593
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Longueur de tête L ₁	35 mm
Taille plaquette	11 mm
Série	Master eco
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 1616X11
Longueur totale L	85 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269023 1
Taille de queue	16 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite

Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis