


Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré/ plaquette: 20/11mm****Données de commande**

N° commande	261123 20/11
GTIN	4067263122562
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Série	Master eco
Taille plaquette	11 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Plaquette adaptée	VB.. 1103..
Jeu de vis pour plaquettes	269023 1
Longueur de tête L ₁	35 mm
Code ISO porte-outils	SVJBR/L 2020X11
Longueur totale L	95 mm
Taille de queue	20 mm
Norme	Norme usine

Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis