

Garant
Porte-outils GARANT Master eco court, droite, Carré/ plaquette: 25/16mm

Données de commande

N° commande	261122 25/16
GTIN	4067263122555
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Taille plaquette	16 mm
Longueur de tête L ₁	40 mm
Taille de queue	25 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Sous-plaquette	259033 5
Série	Master eco
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Code ISO porte-outils	SVJBR/L 2525X16
Plaquette adaptée	VB.. 1604..
Longueur totale L	110 mm

Vis pour sous-plaquette	269013 7
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis