

**Garant****Porte-outils GARANT Master eco, blocage par bride, droite, Carré / plaquette  
L: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	272004 25/16
GTIN	4067263122685
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Livraison:**

**Avec sous-plaquette 1,5°.**

**Remarque(s):**

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

**Description technique**

Largeur fonctionnelle L <sub>4</sub>	32 mm
Sous-plaquette 1,5°	279819 1
Longueur totale L	100 mm
Série	Master eco
Vis pour sous-plaquette	279824 1
Taille de queue	25 mm
Bride, vis, joint torique	279835 3
Longueur de tête L <sub>1</sub>	30 mm

Taille plaquette	16 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis