

Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré/ plaquette: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	261137 20/16
GTIN	4067263122654
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1604..
Taille de queue	20 mm
Sous-plaquette	259033 5
Jeu de vis pour plaquettes	269023 3
Série	Master eco
Longueur totale L	100 mm
Taille plaquette	16 mm
Vis pour sous-plaquette	269013 7
Code ISO porte-outils	SVJCR/L 2020H16
Longueur de tête L ₁	40 mm

Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis