

Mandrins d'entraînement, Type: 30



Données de commande

N° commande	589305 30
GTIN	4067263122036
Classe d'article	51S

Description

Exécution:

Mandrin standard avec force de serrage élevée.

Livraison:

Avec foret à centrer HSS.

Remarque(s):

Pour le serrage sur des machines fixes avec un autre mandrin qu'un six-pans, choisir le mandrin 342220 réf. 16/16 et l'emmanchement correspondant.

Pour un mandrin CM2, par ex. utiliser l'emmanchement 342500 réf. 2/16.

Description technique

Taille 6 pans	11 mm
Type de queue	pour vis 6 pans
Pour Ø scies cloches	14 - 30 mm
Type de produit	Mandrins d'entraînement

Accessoires

GARANT FORET A CENTRER HSS Type 6KT

589428 6KT