

RIHETEC

Buse d'arrosage DriveKD avec raccord fileté, Filetage × longueur de tuyau: M8X100



Données de commande

N° commande	319472 M8X100
GTIN	4260711110115
Classe d'article	33C

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l'arête de coupe ou l'évacuation des copeaux. Développée essentiellement pour une utilisation sur des outils entraînés. Montage aisé via un raccord fileté. Le tube flexible et pivotant peut être courbé ou tourné jusque sur l'arête, blocage via les écrous de serrage galvanisés. Pressions maximales jusqu'à 10 bars.

La DriveKD a été conçue pour une utilisation sur les outils entraînés pour les tours CNC. Les buses d'arrosage classiques pulvérisent souvent dans toutes les directions et ne délivrent pas de jet de lubrifiant direct. L'arrosage et la lubrification sont donc souvent insuffisants. La DriveKD remplit sa mission avec brio. Elle est simple d'utilisation et assure, avec un jet direct, un arrosage suffisant.

Description:

La DriveKD est composée d'un double raccord, d'un écrou de serrage et de la célèbre MiniKD. Le tube intelligent flexible permet d'ajuster le jet de lubrifiant avec précision. L'utilisation de la MiniKD comme buse permet de remplacer le tube à tout moment.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.

Description technique

Type	DriveKD
Exécution	Filetage
Raccord fileté	M8×1
Longueur tuyau	100 mm

Ø de passage de tuyau	4 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Buse d'arrosage