

Garant
KNUX 160405L, Nuance: HB7130-2

Données de commande

N° commande	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Classe d'article	21G

Description

KNUX 160405L HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe a_p : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Revêtement	revêtu
Brise-copeaux	2,2 mm
Brise-copeaux	VM
Type d'outils	HM
Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7130-2
Classement finition/ébauche	Finition

Application principale	M
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	1 mm
Code ISO plaquette	KNUX 160405L
Type de produit	Plaquette pour tournage