

**Garant**
**KNUX 160410L, Nuance: HB7130-2**

**Données de commande**

N° commande	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Classe d'article	21G

**Description**

KNUX 160410L HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VM

Brise-copeaux: 2,2 mm

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avance f: 0,2 - 0,5 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 70 - 240 m/min

**Description technique**

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7130-2
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Brise-copeaux	VM
Brise-copeaux	2,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	70 - 240 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 5 mm
Revêtement	revêtu
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M

Condition de coupe	Continue
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	1 mm
Code ISO plaquette	KNUX 160410L
Type de produit	Plaquette pour tournage