


Garant**SNMG 120404, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	251222 HB7130-2
GTIN	4067263330257
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120404 HB7130-2 Rayon d'angle: 0,4 mm
Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: VM
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	8
Brise-copeaux	VM
Nuance	HB7130-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Revêtement	revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage