

Garant**WNMG 060408, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	251954 HB7130-2
GTIN	4067263290858
Classe d'article	21G

Description

WNMG 060408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Revêtement	revêtu
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Nuance	HB7130-2
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Code ISO plaquette	WNMG 060408
Type de produit	Plaquette pour tournage