

Garant**DC. T 11T302, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T302 HB7130-2 Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: VM
Tolérance: M
Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	revêtu
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	DCMT11T302
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	VM
Application principale	M
Rayon d'angle	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Nuance	HB7130-2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage