

**Garant****TCMT 16T308, Nuance: HB7130-2****Données de commande**

N° commande	260958 HB7130-2
GTIN	4067263291008
Classe d'article	21G

**Description**

TCMT 16T308 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 270 m/min**Description technique**

Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7130-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	HM
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Revêtement	revêtu
Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 270 m/min
Nombre de changements/dents	3
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage