



## Buse d'arrosage HighPressure droit, Filetage: M12X1



### Données de commande

N° commande	319474 M12X1
GTIN	2050002075108
Classe d'article	33C

### Description

**Exécution:**

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l'arête de coupe ou l'évacuation des copeaux.

**Buse haute pression** – Spécialement conçue pour les pressions élevées jusqu'à 80 bars.

Orientation réglable de la buse. Exécution robuste et durable en aluminium.

Buse ronde droite, modèle perforé 5 (trous) × Ø 1 mm.

**Utilisation:**

Pour une utilisation sur des porte-outils statiques et entraînés via un raccord fileté.

### Description technique

Type	droit
Exécution	Filetage
Raccord fileté	M12×1
Ø de passage de tuyau	1 mm
Arrosage interne	oui
Type de produit	Buse d'arrosage

